

ES 580MG - 580BL - 580GY - 580NR - 580OR

Guante desechable de nitrilo ambidiextro, escamado, sin polvo. Este guante está destinado a la protección de la mano contra riesgos químicos. Desteridad nivel 5.

EN ISO 21420:2020 Requisitos generales de guantes de protección. **EN ISO 374-1:2016+A1:2018** Guantes de protección contra micro organismos y productos químicos. **MARCADO DEL GUANTE:** GRIPPAZ , referencia, talla, marcado CE con pictogramas y resistencia obtenida. **Marcado CE:** Este producto ha sido sometido a su evaluación según las normas armonizadas indicadas y se ha dado su conformidad de acuerdo a la legislación europea pudiéndose comercializar dentro del mercado europeo. **EPI CAT III:** EPI de diseño complejo que protege de riesgos o lesiones irreversibles, con peligro mortal o que puedan causar lesiones muy graves.

Producto químico	Letra	Tiempo de paso	Nivel	Degradación
n-Heptano	J	> 60 minutos	3	30.9%
Hidróxido de Sodio 40%	K	> 480 minutos	6	-9.4%
Peróxido de hidrógeno 30%	P	> 60 minutos	3	-17.0%
Formaldehído 37%	T	> 240 minutos	5	-4.1%

NIVELES	1	2	3	4	5	6
Tiempo de paso (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

El tiempo de paso determina el nivel de rendimiento. La información anterior no refleja la duración en el puesto de trabajo, ya que influyen otros factores como la temperatura, la abrasión o la degradación. Los niveles de degradación indica el cambio de la resistencia a la perforación de los guantes después de la exposición al riesgo químico.

La resistencia química se ha evaluado según las condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas de la palma de la mano y sólo se refiere al producto químico indicado. Puede haber modificaciones si el producto químico se ha mezclado.

Cuando se usan, los guantes de protección pueden proporcionar menos resistencia al producto químico peligroso debido a cambios en las propiedades físicas. Os movimientos, el enganche, el roce, la degradación causada por el contacto químico, etc. pueden reducir significativamente el tiempo de uso real. Para productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante a considerar en la selección de guantes resistentes a productos químicos.

La resistencia a la penetración se ha evaluado bajo las condiciones del laboratorio y sólo se refiere a la muestra probada. Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo y la diferenciación entre las mezclas y productos químicos puros.

La resistencia química se ha evaluado bajo condiciones de laboratorio de las muestras tomadas únicamente de la palma y sólo se refiere al producto químico de ensayo. Puede variar si el producto químico utilizado es una mezcla.

Esta referencia contiene el logo de alimentación, es apta para contacto con alimentos. Pida más información al departamento de calidad o consulte la declaración de conformidad alimentaria correspondiente.

Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso deseado, porque las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de las del ensayo en función de la temperatura, abrasión y degradación. Antes del uso, inspeccione los guantes y compruebe que no presentan defectos o imperfecciones.

Medidas de la mano	Circunferencia de la mano	Largo de la mano
4	101	<160
5	127	<160
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215
12	304	>215
13	329	>215

responsabilidad del usuario.

NO DEBE UTILIZARSE: Cuando exista riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas, en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir supere los niveles de prestación alcanzados, o cuando se trate de riesgos no mecánicos (eléctricos, etc.). Especialmente debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante.

Precaución: Los guantes que cumplen con los requisitos de resistencia a la perforación pueden no ser adecuados para la protección contra objetos muy afilados, como agujas hipodérmicas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Para un solo uso. Antes de usarlos, inspeccione los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección. No someter a procedimientos mecánicos de limpieza. Los guantes no deben dejarse en condiciones contaminadas si se pretende reutilizarlos. En tal caso, los guantes deben limpiarse en la medida de lo posible, siempre que no exista ningún riesgo grave, antes de quitárselos de la mano. Cuando el contaminante no se pueda eliminar o represente un peligro potencial, es aconsejable quitarse los guantes izquierdo y derecho alternativamente utilizando la mano enguantada, de forma que los guantes se retiren sin que el contaminante entre en contacto con las manos desnudas. Limpiar los guantes contaminados con medios adecuados. Es probable que las características de rendimiento de los guantes usados y limpios difieran de los resultados mostrados anteriormente.

ALMACENAMIENTO: Los guantes deben almacenarse preferiblemente en un lugar seco a temperatura entre 10ºC y 30ºC, en su embalaje original y fuera de la luz solar. Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufrirán cambios en sus propiedades en un plazo de cinco años a partir de la fecha de fabricación. **Caducidad:** La vida útil del guante no puede especificarse y depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario el asegurarse de que el guante es adecuado para el uso al que va destinado. Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.

NOTA: La información aquí contenida junto con los resultados del examen físico obtenidos en el laboratorio deberían ayudar a la selección del guante. Sin embargo, no refleja la protección real de los guantes en el lugar de trabajo debido a otros factores que influyen en su desempeño como la temperatura, la abrasión, la degradación, etc. De acuerdo al Reglamento UE 2016/425. Estos productos han sido fabricados bajo un sistema de calidad registrado que es conforme a los requisitos establecidos en ISO 9001:2015. No se conoce que ninguno de los materiales o procesos usados en la fabricación de estos productos sea perjudicial para el usuario.

Para descargar la Declaración UE puede hacerlo a través del link https://www.jubappe.com/es/guantes-de-trabajo/580mg Para descargar la Declaración UE puede hacerlo a través del link https://www.jubappe.com/es/guantes-de-trabajo/580bl Para descargar la Declaración UE puede hacerlo a través del link https://www.jubappe.com/es/guantes-de-trabajo/580gy Para descargar la Declaración UE puede hacerlo a través del link https://www.jubappe.com/es/guantes-de-trabajo/580nr Para descargar la Declaración UE puede hacerlo a través del link https://www.jubappe.com/es/guantes-de-trabajo/580or

PT 580MG - 580BL - 580GY - 580NR - 580OR

Luva descartável ambidiextro nitrílica, em escala, sem poeira. Esta luva destina-se protege a mão contra riscos químicos. Destreza nível 5.

EN ISO 21420:2020 Requisitos gerais das luvas de proteção. **EN ISO 374-1:2016+A1:2018** Luvas de proteção contra microrganismos e produtos químicos. **MARCAÇÃO DA LUVA:** GRIPPAZ , referência, tamanho, marcação CE com pictogramas e resistência obtida. **Marcação CE:** Este produto foi submetido a avaliação de acordo com as normas harmonizadas indicadas e foi considerado conforme com a legislação europeia, podendo ser comercializado no mercado europeu. **EPI CAT III:** EPI de desenho complexo, que protege contra riscos ou lesões irreversíveis, com perigo de morte ou que possam causar lesões muito graves.

Produto químico	Letra	Tempo de passagem	Nível	Degradação
n-Heptano	J	> 60 minutos	3	30.9%
Hidróxido de sódio a 40%	K	> 480 minutos	6	-9.4%
Peróxido de hidrogênio 30%	P	> 60 minutos	3	-17.0%
Formaldeído 37%	T	> 240 minutos	5	-4.1%

NIVELES	1	2	3	4	5	6
Tempo de passagem (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

O tempo de passagem determina o nível de rendimento. A informação anterior não reflete a duração no posto de trabalho, uma vez que fatores como a temperatura, a abrasão ou a degradação são influentes. Os níveis de degradação indicam a alteração da resistência das luvas à perfuração após a exposição ao risco químico.

A resistência química foi avaliada em condições de laboratório a partir de amostras retiradas da palma da mão e é referente apenas ao produto químico indicado. Podem existir modificações, caso o produto químico seja misturado.

Quando são utilizadas, as luvas de proteção podem proporcionar menor resistência ao produto químico perigoso, devido a alterações das propriedades físicas. Os movimentos, o engate, o atrito, a degradação provocada pelo contacto químico, etc. podem reduzir significativamente o período de utilização real. No caso de produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a ter em conta na seleção de luvas resistentes a produtos químicos.

A resistência à penetração foi avaliada em condições de laboratório e refere-se apenas à amostra ensaiada. Esta informação não reflete a duração real da proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e substâncias químicas puras.

A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais em amostras obtidas apenas a partir da palma da luva e refere-se apenas à substância química testada. Pode ser diferente se a substância química for utilizada numa mistura.

Se esta referência contiver o logotipo de alimentação, é apta para contacto com alimentos. Peça informações adicionais ao departamento de qualidade ou consulte a declaração de conformidade alimentar correspondente.

Recomenda-se confirmar que as luvas são adequadas para a utilização pretendida, uma vez que as condições no local de trabalho podem diferir do teste tipo, dependendo da temperatura, abrasão e degradação. Antes da utilização, inspecione se as luvas apresentam algum defeito ou imperfeição.

Tamanho da mão	Circunferência da mão	Comprimento da mão
4	101	<160
5	127	<160
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215
12	304	>215
13	329	>215

INSTRUÇÕES DE USO: O utilizador deverá utilizar luvas de acordo com o tamanho das suas mãos. Nunca devem ser utilizados tamanhos inadequados. Certifique-se de que as luvas estão bem calçadas. Higiene das mãos: esfregar ou lavar as mãos deve ser realizado antes de calçar a luva.

USO: Esta luva é especialmente indicada para ser utilizada em indústrias onde existe risco químico na palma da mão, tais como: Galvanizados, montagens ligeiras, manutenção de veículos, agricultura e horticultura, limpeza e manutenção industrial, indústria alimentar, transformação alimentar, tatuadores, cabeleireiros. A utilização destas luvas fora da utilização prevista neste folheto, é da responsabilidade do utilizador.

NÃO DEVEM SER USADAS: Caso exista risco de apresamento por peças móveis de máquinas, nos postos de trabalho em que o nível de risco mecânico a cobrir seja superior aos níveis de desempenho obtidos, ou em caso de riscos não mecânicos (elétricos, etc.). Em especial, deve evitar-se o contacto com produtos suscetíveis de afetarem a estrutura da luva.

Precaução: As luvas que cumprem os requisitos de resistência à perfuração podem não ser adequadas para proteção contra objetos muito afiados, tais como agulhas hipodérmicas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: A usage unique. Antes de usar, inspecionar as luvas para detectar qualquer defeito ou imperfeições. Não submeter-se a procedimentos de limpeza mecânica. As luvas não devem ser deixadas em estado contaminado se se pretender a sua reutilização. Neste caso, as luvas devem ser limpas na medida do possível, desde que não exista qualquer perigo grave, antes de serem retiradas das mãos. Quando o contaminante não for removível ou apresentar um perigo potencial, é aconselhável retirar as luvas esquerda e direita alternadamente usando a mão com luvas com luvas, de modo a que as luvas sejam removidas sem que o contaminante entre em contacto com as mãos nuas. Limpar as luvas contaminadas com meios adequados. As características de desempenho das luvas usadas e limpas são provavelmente diferentes dos resultados mostrados acima.

ARMAZENAMENTO: As luvas devem, de preferência, ser armazenadas num local seco, a uma temperatura entre 10 °C e 30 °C, na sua embalagem original e protegidas da luz solar. Se forem armazenadas de acordo com as recomendações, não irão sofrer alteracoes nas suas propriedades num prazo de cinco anos a partir da data de fabrico.

Caducidade: A vida útil da luva não pode ser especificada e depende tanto das formas de utilização como da responsabilidade do utilizador em certificar-se de que a luva é adequada para o uso a que se destina. Substituir, caso seja detetada alguma deterioração no EPI.

NOTA: As informações aqui contidas, juntamente com os resultados do exame físico obtidos em laboratório, devem ajudar a selecionar a luva. No entanto, não refletem a proteção real das luvas no local de trabalho, devido a outros fatores que influenciam o seu desempenho, como a temperatura, a abrasão, a degradação, etc. De acordo com o Regulamento (UE) n.º 2016/425. Estes produtos foram fabricados de acordo com um sistema de qualidade registrado conforme com os requisitos estabelecidos na norma ISO 9001:2015. Não existem informações sobre se algum dos materiais ou processos utilizados no fabrico destes produtos é prejudicial para o utilizador.

Para descarregar a Declaração UE, utilize o link https://www.jubappe.com/pt/luvas-de-trabalho/580mg Para descarregar a Declaração UE, utilize o link https://www.jubappe.com/pt/luvas-de-trabalho/580bl Para descarregar a Declaração UE, utilize o link https://www.jubappe.com/pt/luvas-de-trabalho/580gy Para descarregar a Declaração UE, utilize o link https://www.jubappe.com/pt/luvas-de-trabalho/580nr Para descarregar a Declaração UE, utilize o link https://www.jubappe.com/pt/luvas-de-trabalho/580or

FR 580MG - 580BL - 580GY - 580NR - 580OR

Gant jetable ambidiextro nitrile, écaillé, sans poussière. Ce gant est destiné à la protection des mains contre les risques chimiques. Dextérité niveau 5.

EN ISO 21420:2020 Exigences générales pour les gants de protection. **EN ISO 374-1:2016+A1:2018** Gants de protection contre les micro-organismes et les produits chimiques. **MARQUAGE DU GANT:** GRIPPAZ , référence, taille, marquage CE avec pictogrammes et résistance obtenue. **Marquage CE:** Ce produit a été évalué selon les normes harmonisées indiquées, et il a reçu l'approbation correspondante, conformément à la législation européenne. Il peut donc être commercialisé dans le marché européen. **EPI CAT III:** EPI à la conception complexe qui protège contre les risques ou dommages irréversibles, impliquant un danger de mort ou des blessures très graves.

Produit chimique	Lettre	Temps de passage	Niveau	Dégradation
n-Heptane	J	> 60 minutes	3	30.9%
Hydroxyde de sodium 40%	K	> 480 minutes	6	-9.4%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	> 60 minutes	3	-17.0%
Formaldéhyde 37%	T	> 240 minutes	5	-4.1%

NIVEAUX	1	2	3	4	5	6
Temps de passage (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Le temps de passage détermine le niveau de rendement. Les informations précédentes ne reflètent pas la durée dans le poste de travail, car d'autres facteurs entrent en jeu, comme la température, l'abrasion ou la dégradation. Les niveaux de dégradation indiquent le changement de la résistance à la perforation des gants après l'exposition au risque chimique.

La résistance chimique a été évaluée en fonction des conditions de laboratoire, à partir d'échantillons pris sur la paume de la main, et fait référence uniquement au produit chimique indiqué. Des modifications peuvent apparaître si le produit chimique a été mélangé au préalable.

Lors de leur utilisation, les gants de protection peuvent apporter moins de résistance au produit chimique dangereux, en raison de changements dans les propriétés physiques. Les mouvements, les accrochages, le frottement, la dégradation causée par le contact chimique, etc., peuvent réduire le temps d'utilisation réelle de façon significative. Concernant les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte dans le choix de gants résistants à des produits chimiques.

La résistance à la pénétration a été évaluée sous les conditions de laboratoire et se réfère uniquement à l'échantillon testé. Ces informations ne reflètent pas la durée actuelle de protection sur le lieu de travail et la distinction entre mélanges et produits chimiques purs.

Si cette référence contient le logo d'alimentation, elle est apte au contact alimentaire. Plus d'informations auprès du service qualité ou en consultant la déclaration de conformité alimentaire correspondante.

La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir d'échantillons pris uniquement dans la paume et elle se rapporte uniquement au produit chimique testé. Elle peut être différente si le produit chimique est utilisé dans un mélange.

Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'usage prévu car les conditions sur le lieu de travail peuvent être différentes du test type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation. Avant utilisation, inspecter les gants pour vérifier qu'ils n'ont aucun défaut ni aucune imperfection.

Mesures de la main	Circonférence de la main	Longueur de la main
4	101	<160
5	127	<160
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215
12	304	>215
13	329	>215

NE PAS UTILISER: Ne pas utiliser en cas de risques d'accrochage par des pièces mobiles des machines risques de happement par des pièces de machines en mouvement, dans les postes de travail où le risque mécanique à effectuer est supérieur au niveaux de prestations atteintes, ou dans le cas de risques non mécaniques, (électriques, etc.). Éviter en particulier tout contact avec des produits pouvant affecter la structure du gant.

Avertissement: Les gants respectant les exigences de résistance à la perforation peuvent être inadéquats dans le cadre de la protection contre des objets très pointus, comme les aiguilles hypodermiques.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN: Para uma única utilização. Avant l'utilisation, vérifiez que les gants ne présentent pas de défauts ou d'imperfections. Ne pas les soumettre à des procédures de nettoyage mécanique. Les gants ne doivent pas être laissés dans un état contaminé s'il est prévu de les réutiliser. Dans ce cas, les gants doivent être nettoyés autant que possible, à condition qu'il n'y ait pas de risque sérieux, avant d'être retirés de la main. Lorsque le contaminant ne peut être enlevé ou qu'il présente un risque potentiel, il est conseillé d'enlever alternativement les gants gauche et droit en utilisant la main gantée de manière à ce que les gants soient enlevés sans que le contaminant n'entre en contact avec les mains nues. Nettoyer les gants contaminés avec des moyens appropriés. Les caractéristiques de performance des gants usés et nettoyés sont susceptibles d'être différentes des résultats indiqués ci-dessus.

ENTREPOSAGE: Les gants doivent être stockés de préférence dans un endroit sec, à une température d'entre 10°C et 30°C, dans leur emballage d'origine et protégés de la lumière du soleil. En suivant les recommandations de stockage, ils conserveront toutes leurs propriétés pendant cinq ans, à compter de la date de fabrication. **Pérémpment:** La vie utile du gant ne peut être spécifiée car elle dépend de leur usage et de la responsabilité de l'utilisateur, qui veillera à ce que le gant soit adapté à l'usage souhaité. Remplacer le gant en cas de détérioration de l'EPI.

REMARQUE: Les informations présentées dans le présent document ainsi que les résultats de l'examen physique, obtenus en laboratoire, doivent également aider à la sélection du gant. Cependant, il ne reflète pas la protection réelle des gants sur le lieu de travail, en raison d'autres facteurs ayant une influence sur leurs caractéristiques, comme la température, l'abrasion, la dégradation, etc. Conformément au règlement UE 2016/425. Ces produits ont été fabriqués selon un système de qualité, enregistré en conformité avec les exigences de la norme ISO 9001:2015. Il n'a pas été rapporté que l'un des matériaux ou des procédés utilisés dans la fabrication de ces produits puisse porter atteinte à l'utilisateur.

Télécharger la déclaration UE via le link: https://www.jubappe.com/fr/gants-de-travail/580mg
Télécharger la déclaration UE via le link: https://www.jubappe.com/fr/gants-de-travail/580bl
Télécharger la déclaration UE via le link: https://www.jubappe.com/fr/gants-de-travail/580gy
Télécharger la déclaration UE via le link: https://www.jubappe.com/fr/gants-de-travail/580nr
Télécharger la déclaration UE via le link: https://www.jubappe.com/fr/gants-de-travail/580or

SAFETY EVOLUTION
JUBA
580MG - 580BL - 580GY - 580NR - 580OR

TALLAS DISPONIBLES - AVAILABLE SIZES
7 - 8 - 9 - 10 - 11

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
TYPE B

J K P T

EN ISO 374-5:2016

VIRUS



EU type examination carried out by,
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD
Bracetown Business Park
Clonee, Dublin D15 YN2P
Ireland
Notified Body No. 2777

El fabricante ha sido examinado bajo el Reglamento EU2016/425 Anexo VIII, Modulo D
bajo el control del organismo Nº 2777
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD.
Dublin D15 YN2P - Ireland
Notify Body 2777

The manufacturer was examined under PPE regulation EU2016/425 Annex VIII, Module D
by the notified body Nº 2777
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD.
Dublin D15 YN2P - Ireland
Notify Body 2777



2777
CAT.III


IMPORTED BY | IMPORTADO POR
Juba Personal Protective Equipment S.L.
Avenida Logroño 29-31, 26250
Sto. Domingo de la Calzada. La Rioja. Spain
Tfno.: (+34) 941 34 08 85 | Fax: (+34) 941 34 07 76
E-Mail: info@juba.es | web: www.jubappe.com