



Fischer Ibérica, S.A.
Klaus Fischer, 1
43300 MONT – ROIG DEL CAMP
TARRAGONA (SPAIN)
Teléfono 34 - 977 838 711
Telefax 34 - 977 838 770

fischer



Hoja 1/2
01/01/09

FICHA TÉCNICA

Blister Silicona acética profesional
Art. Nº 98718 / 98719

Descripción: Acético, con fungicidas, módulo bajo

Recomendación: aplicaciones resistentes al moho en el hogar

La silicona acética profesional en blister es un sellante polivalente monocomponente para el sellado y pegado resistente al moho. Se cura una vez expuesta a la humedad formando un sellado consistente y duradero sin perder elasticidad. Este producto es resistente al cambio de temperaturas y a los rayos UV. Sus propiedades físicas no cambian con el tiempo. Contiene sustancias que previenen el crecimiento del moho, hongos y algas, se recomienda especialmente en lugares con elevada humedad (es decir, cocina y baños). Es un muy buen sellante y silicona de pegado con buena adhesión a muchas superficies, ej. vidrio, baldosas de cristal, cerámica y aluminio.

VENTAJAS:

- ⇒ Buena adherencia al vidrio, cerámica vidriada y aluminio
- ⇒ Color brillante
- ⇒ Superficie lisa después del curado
- ⇒ Muy fácil de aplicar
- ⇒ Contiene fungicidas
- ⇒ Buena adhesión a la mayoría de superficies de cocina y baños

APLICACIONES TÍPICAS:

- conexión de sellado en fregaderos, bañeras, lavabos, cabinas de ducha y piscinas
- sellado de azulejos de cerámica
- sellado en el hogar y proyectos de bricolaje

ESTÁNDARES:

Este producto cumple los requisitos de la ISO 11600 estándar para el tipo F, sellantes de clase 20LM.

DATOS TÉCNICOS:

En estado envasado:

Consistencia:	suave, pasta estable
Sistema de curado:	acético
Densidad:	0,96 g/cm ³
Tiempo de formación de piel:	15 a 25 min.
Tiempo de curado:	3mm/24h, dependiendo del grosor del cordón, humedad y temperatura ambiental.
Temperatura recomendada de aplicación:	5°C a +40°C (tiempo de curado mucho más lento en temperaturas inferiores a los 0°C)
Colores disponibles:	Transparente y blanco

En estado curado:

Dureza Shore A:	12
Temperatura de servicio:	-40°C a +100°C

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Diseño de junta: para el diseño de la junta, el movimiento de los sustratos

(expansión y compresión) así como el asentamiento del sellante, deberían ser considerados. Las dimensiones mínimas de la junta deberían ser no menos de 6 mm x 6 mm, y las máximas no deberían exceder 25 mm x 20 mm (anchura x profundidad).

Anchura mínima:	6 mm
Profundidad de sellado recomendada	Para juntas 6 mm – 12 mm ancho – 6 mm profundidad Para juntas > 12 mm anchura y una relación de profundidad 2:1 hasta un máximo de 12 mm de profundidad.

Cuando la profundidad de la junta excede de 12 mm, se espera la tensión reversible de los materiales o debe ser evitada la unión en 3 sustratos disminuyendo la absorción de movimiento de sellado, se recomienda la copia de seguridad de material. Cuando se necesiten juntas intercaladas, se recomienda un mínimo de 6mm de sellante para cada sustrato.

Preparación de la superficie - el área de contacto debe estar seca, limpia y libre de polvo, aceite, grasa, betún y hielo. Los metales deben estar en buenas condiciones. Eliminar los restos de materiales viejos, especialmente aquellos sueltos y no suficientemente adheridos. Limpiar y desengrasar la superficie con acetona, isopropanol, etanol (metales, vidrio) o detergente (plásticos). Para garantizar unos bordes de sellado limpios enmascara las áreas adyacentes a las juntas con cinta adhesiva. Este producto no requiere imprimación en la mayoría de superficies aunque la imprimación puede hacer crecer la adhesividad en superficies específicas. Para la aplicación en sustratos desconocidos un requisito previo es el de un ensayo.

Fischer Ibérica, S.A.
Sociedad Unipersonal

Fábrica, Almacén y Oficinas
C/ Klaus Fischer, 1
43300 MONT-ROIG DEL CAMP (Tarragona)
Teléfono 977 83 87 11
Telefax 977 83 87 70



Fischer Ibérica, S.A.
Klaus Fischer, 1
43300 MONT – ROIG DEL CAMP
TARRAGONA (SPAIN)
Teléfono 34 - 977 838 711
Telefax 34 - 977 838 770

fischer



Hoja 2/2
01/01/09

FICHA TÉCNICA

Blister Silicona acética profesional
Art. Nº 98718 / 98719

Aplicación- Cortar la parte superior del cartucho. Enroscar la cánula y cortarla en función al grosor de junta que deseamos. Colocar el cartucho en la pistola e inyectar la junta con el sellante. Aplicar el material con suficiente presión a la junta, para asegurar la inmediata adhesión. El sellante aplicado debería alisarse inmediatamente con una espátula húmeda, o dedo (éstos humedecidos en agua jabonosa para mejor resultado). Eliminar las tiras adhesivas tras alisar la junta.

Limpieza - Limpiar mientras no esté curado con una toalla de papel. Tras el endurecimiento, retirar mecánicamente o con el limpiador de silicona.

LIMITACIONES:

- A causa del ácido acético liberado durante el curado, no se recomienda este producto para su uso en sustratos calizos, tal como hormigón, yeso o mármol
- No se recomienda para la unión de sellado entre piedras naturales tales como granito, piedra arenisca.
- No utilizar en sustratos bituminosos, sustratos basados en goma natural, cloropreno o en materiales de construcción que puedan gotear aceites, plastificantes o disolventes.
- No debe ser utilizada en superficies metálicas sensibles tales como el cobre y sus aleaciones o el recubrimiento de la trasera de los espejos.
- No está recomendada para inmersiones continuas en agua, por los cambios en las características físicas que puedan ocurrir.
- No debe ser aplicada en acuarios
- No se recomienda en vidrio estructural
- No utilice este producto en espacios totalmente confinados ya que el sellante necesita de humedad atmosférica para el curado
- No es aconsejable para aplicaciones alimentarias, ni para uso médico. El producto no está testado ni representado como adecuado para usos médicos ni farmacéuticos.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA:

Contenido	Embalaje	Unidades por caja	Unidades estándar por Eur-palet
50 ml	Tubo en blister	24	2160

La caducidad garantizada es de 12 meses desde la fecha de fabricación en envase de origen no abierto y almacenado a temperaturas entre +0°C y 25°C en un lugar seco y protegido del hielo.

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:

Carretera:	ADR:	Libre
Aéreo:	ICAO/IATA-DGR:	Libre
Marítimo:	IMDG:	Libre
UN Número:		Ninguno

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD:

Aplicar las medidas normales de higiene. Antes de la aplicación leer la etiqueta del producto. Para información detallada referirse a la ficha de seguridad disponible en nuestro departamento de Información de Producto.

Nota: Los restos del producto y cartuchos vacíos deben ser tratados según las regulaciones locales oficiales.

Con la publicación de esta Ficha Técnica, las ediciones anteriores no son válidas.

La información contenida en esta ficha técnica se ofrece de buena fe, basada en la investigación de fischer y se cree correcta. No obstante, porque las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información no se debe usar en sustitución de las pruebas del cliente para asegurar que los productos de fischer son totalmente satisfactorios para su aplicación específica. La única garantía que da fischer es que el producto cumple con sus actuales especificaciones de venta. Su único remedio en caso de incumplimiento de esta garantía se limita a devolver el precio de compra o reponer cualquier producto una vez comprobado que sea diferente del garantizado. Fischer Ibérica S.A.U. específicamente renuncia a cualquier otra garantía expresa o implícita de idoneidad de un propósito particular o de comerciabilidad. Fischer renuncia a la responsabilidad por cualquier tipo de daños fortuitos o consecuentes. Las sugerencias de uso no se deben tomar como incentivo para violar alguna patente.

Fischer Ibérica, S.A.
Sociedad Unipersonal

Fábrica, Almacén y Oficinas
C/ Klaus Fischer, 1
43300 MONT-ROIG DEL CAMP (Tarragona)
Teléfono 977 83 87 11
Telefax 977 83 87 70