

Pulsioxímetro

Pulse oximeter

Código comercial / Commercial code : **EA1007**




PRODUCTO PLUS

- Mide la saturación de oxígeno arterial (SpO2)
It measures the arterial oxygen saturation (SpO2)
- Mide la frecuencia cardíaca
It measures the heart rate
- Especialmente indicado para personas con insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares, asma bronquial, o también para deportes de altura, como alpinismo, esquí o aviación deportiva.



Pulsioxímetro

Pulse oximeter



Con una cómoda correa para llevar /
Equipped with useful strap

COMPONENTES DEL PRODUCTO / PRODUCT COMPONENTS	Pz./Pcs
Pulsioxímetro / Pulse oximeter	1
Correa / Strap	1
Baterías incluidas / Batteries included	2
Manual de instrucciones / Instruction manual	1

EMBALAJE / PACKAGING DETAILS	
Unidades por caja / Inner carton	8 uds. / pcs.
Unidades en caja máster / Master carton	80 pz. / pcs.
Peso - Dimensiones Inner / Inner Weight - Size	N/A
Peso - Dimensiones Master / Master Weight - Size	N/A
Código de barras G/B / G/B barcode	8013240200866
Código de barras inner carton / Inner carton barcode	28013240200860
Código de barras caja máster / Master barcode	18013240200863

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / TECHNICAL PRODUCT DETAILS:	
Dimensiones / Size	5.5 x 3.2 x 3.2 cm
Peso neto (accesorios incluidos) / Net weight (accessories included)	57 g
Intervalo de mediciones SpO2 / Measurement range SpO2	36%-99%
Intervalo de mediciones en las pulsaciones Measurement range heartbeat	30 bpm – 250 bpm
Display	LED – 1.9 x 2.6 cm
Sensores para la medición / Sensors for measurement	Luz roja (longitud de onda 662nm ~ 666 nm 7mW), luz infrarrojas (longitud de onda 890nm ~ 900nm 5.5mW) / Red light (wavelength 662nm ~ 666 nm 7mW), infrared light (wavelength 890nm ~ 900nm 5.5mW)
Tipo Alimentacion / Power Supply	2 x 1.5V baterías alcalinas AAA (incluidas) 2 x 1.5V alkaline batteries AAA (included)
Es un dispositivo médico CE / CE medical device	

CONDICIONES DE USO / OPERATION CONDITIONS	
Temperatura / Temperature	min. 5°C; max. 40°C
Humedad / Humidity	≤80%

NOTA/NOTE: La non applicabilità di eventuali aspetti elencati nella colonna di sinistra, è, per i modelli specifici, indicata con l'abbreviazione N/A (non applicabile) nella corrispondente colonna di destra.

The non-applicability of eventual details listed in the left column is indicated with N/A (not applicable) in the right column.

LAICA S.p.A. Viale del Lavoro, 10 – Fraz. Ponte – 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy - Phone 0444.795314 – e-mail: info@laica.com

www.laica.it